### TITAN

Für alle RIC-Otoplastiken in Verbindung mit unserem MÉX-Adapter sowie für alle HDO-Otoplastiken.



Regular



GoldenNugget



IceBlue



Honey



JeansBlue



CopperRose



Rainbow



DarkLavender

# NFO Alle unsere Silikone zeichnen sich durch hohe Elastizität, Reißfestigkeit und Robustheit aus.

- 25 shore Catamaran Material (sehr weich & schwimmfähig) wird fast ausschließlich für Spritzwasserschutz verwendet.
- 25 shore Flexolen Material (extrem weich) wird fast ausschließlich im Bereich von Schlafplastiken verwendet.
- 40 shore Flexolen Material (sehr weich) wird für individuelle HDO-Otoplastiken verwendet.
- 60 shore Flexolen Material (weich) wird für individuellen Gehörschutz, HDO-Otoplastiken und Monitoring verwendet.

Die aufgeführten Farben sind jeweils mit dem entsprechendem Material kombinierbar. Dadurch ergeben sich unendlich viele mögliche Farbkombinationen!

### FLEXOLEN 60 shore

#### weich

Einsatzbereiche: HDO-Otoplastiken, individuell angepaßter Gehörschutz, Monitoring



weißopak



azurblauopak



schwarzopak



hautfarbenopak



blauopak



klartransparent



gelbopak



lilaopak



rötlichtransparent



orangeopak



grünopak



mittelbrauntransparent



rotopak




fuchsiamagentaopak



blautransparent



Ihr Fachlabor für Otoplastik, Gehörschutz und individuelle Lösungen.



# JETZT WIRD'S NOCH BUNTER

Labor Müssle • Otoplastik GmbH Lisainestraße 2 • 75173 Pforzheim Telefon 07231-23761 • Telefax 07231-25566 info@labor-muessle.de • www.labor-muessle.de

### CATAMARAN 25 shore

extrem weich – schwimmfähig

Einsatzbereich: Spritzwasserschutz



weißopak

opak

rot-

opak

hautfarben-



neongelbopak



neonorangeopak

neonpink-

opak





hellblau-



neongrünopak



rötlichtransparent



opak

blau-

opak



# FLEXOLEN 25 shore

extrem weich

Einsatzbereich: Schlafschutz



weißopak

gelb-

opak

orange-

opak

rot-

opak

blau-

opak



klartransparent



rötlichtransparent



gelbtransparent



transparent



blautransparent



# FLEXOLEN 40 shore

sehr weich

Einsatzbereich: HDO Plastiken



weißopak



lilaopak



klartransparent



silbermetallic



hautfarbenopak



grünopak



rötlichtransparent



pinkmetallic



gelbopak



blauopak



mittelbrauntransparent



türkismetallic



orangeopak



schwarzopak



transparent



rauchgraumetallic



rosaopak



neonorangeopak



pinktransparent



schwarzmetallic



rotopak

dunkelrot-

opak



neonpinkopak



blautransparent







schwarz-